

MAC3

FICHE PRODUIT

GAMME CONSTRUCTION

BB

**BRISE-BÉTON
OUTIL PNEUMATIQUE**



40% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

▶ BASSE CONSOMMATION D'AIR COMPRIMÉ



40% DE PIÈCES EN ACTION EN MOINS

▶ FIABILITÉ RENFORCÉE



0% DE LUBRIFIANT POUR LE FONCTIONNEMENT

▶ CONCEPTION ET QUALITÉ D'ACIER PERMETTANT L'AUTOLUBRIFICATION DE L'OUTIL

3 MODÈLES DE BRISE-BÉTON

CLASSIQUE



AVEC
ATTÉNUATEUR
DE BRUIT



AVEC
POIGNÉES
ANTI-VIBRATILES



AVEC ATTÉNUATEUR DE BRUIT :

▶ Brise-Béton équipé d'un silencieux **réduisant de 50% les nuisances sonores.**



AVEC POIGNÉES ANTI-VIBRATILES

▶ Poignées suspendues **réduisant les vibrations de 70%.**
▶ Niveau de performance similaire au brise-béton standard.

**CARING FOR
THE PLANET
approach**



Produit responsable et
faible consommateur d'énergie



CONCEPTION



CYLINDRE MONOBLOC USINÉ DANS LA MASSE

- ▶ Pièces sollicitées limitées
- ▶ Meilleure résistance dans le temps
- ▶ Optimisation du rendement



ACIER TRAITÉ

- ▶ Optimisation des caractéristiques mécaniques
- ▶ Autolubrification pour le fonctionnement



FRAPPE DIRECTE SUR COUSSIN D'AIR

- ▶ Fiabilité et longévité
- ▶ Confort d'utilisation



DISTRIBUTION FACILE D'ACCÈS

- ▶ Maintenance aisée



TRAITEMENT DE SURFACE EN ZINGAGE

- ▶ Meilleure protection anti-corrosion



ATTACHE PAR LOQUET

- ▶ Rapidité dans les changements d'outillages
- ▶ Sécurité pour les utilisateurs

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	Atténuateur	Anti-vibratile	Sécurité*	POIDS	LONGUEUR	CADENCE	CONSO. AIR	EMMANCHEMENT	
				kg	mm	bpm	l/min	Type	mm
BB15	●	na	○	19,8	570	1300	1200	Hex	22x82
BB15	●	na	○	20,2	596	1300	1200	Hex	25x108
BB20	●	●	○	20,9	660	1300	1100	Hex	25x108
BB25	●	●	○	24,2	718	1300	1200	Hex	28x160
BB25	●	●	○	24,2	718	1300	1200	Hex	32x160
BB27	●	na	○	26	704	1200	1200	Hex	28x160
BB27	●	na	○	26	704	1200	1200	Hex	32x160
BB32	○	na	○	32	704	1150	1200	Hex	28x160
BB32	○	na	○	32	704	1150	1200	Hex	32x160
BB40	○	na	○	38	720	1100	1600	Hex	28x160
BB40	○	na	○	38	720	1100	1600	Hex	32x160

● = en standard ○ = en option na = non applicable *Sécurité anti-démarrage intempestif : obligatoire zone CE

POUR LES ACCESSOIRES, CONSULTER NOTRE FLYER SPÉCIFIQUE S'Y RAPPORTANT